

COD 分解爐



產品特色

- ◆ 面板顯示：4 位數 LED 顯示適用各大廠牌試劑
- ◆ 溫度範圍：30~200°C 及 150°C, 165°C (COD 程式)
- ◆ 精確度：±2°C
- ◆ 穩定度：±1°C
- ◆ 定時裝置：0~999 分及恒動
- ◆ 儀器結構：外殼為不鏽鋼粉體烤漆)
- ◆ 操作環境：5~40°C
- ◆ 內鍵 2 組可設定加溫程式
- ◆ 電源：AC110V,60HZ,220Watt
- ◆ 尺寸(mm)：W30.5 x D19 x H11.5 cm
- ◆ 符合法規方法
COD 加熱分解爐根據我國環檢所 NIEA W517.52B 以及美國 USEPA410.4 的密閉回流方法來設計，並依 ISO15705：2002 的 ST-COD 方法消化分解 COD 試管中的有機物，此種方法較傳統 的重鉻酸鉀迴流法更省時且安全易 操作。
- ◆ COD 加熱分解爐：產品應用河川水質檢驗及工廠廢水檢驗

明頂科技有限公司 <http://www.mding.com.tw>

TEL.07-552-6160

FAX.07-586-6000